

| Kategorie | Grundierung | Zwischenschicht 1 | Zwischenschicht 2 | Decklack | Total TSD |
|--------------|---|--|--|---|-----------|
| C2 h | 1x80 µm DUOPOL PU Steelcolor PUR Einschichtlack | | | | 80 µm |
| C3 h | 1x120 µm DUOPOL EP Steelguard EP Grundierung | | | 1x60 µm DUOPOL PU PUR Decklack | 180 µm |
| C4 h | 1x180 µm DUOPOL EP Steelguard EP Grundierung | | | 1x60 µm DUOPOL PU PUR Decklack | 240 µm |
| C5 h | 1x100 µm DUOPOL Z60 EP Zinkstaubgrundierung | 1x100 µm DUOPOL EP EG EP Eisenglimmerfarbe | | 1x60 µm DUOPOL PU PUR Decklack | 260 µm |
| C5 vh | 1x100 µm DUOPOL Z60 EP Zinkstaubgrundierung | 1x90 µm DUOPOL EP EG EP Eisenglimmerfarbe | 1x90 µm DUOPOL EP EG EP Eisenglimmerfarbe | 1x40 µm VERNIDUR FP Fluorpolymer Decklack | 320 µm |
| C5 vh | 1x120 µm DUOPOL EP Steelguard EP Grundierung | 1x100 µm DUOPOL EP EG EP Eisenglimmerfarbe | 1x100 µm DUOPOL EP EG EP Eisenglimmerfarbe | 1x40 µm VERNIDUR FP Fluorpolymer Decklack | 360 µm |